

電気系保全作業 練習盤

K96-CS3



実技検定試験に即した練習ができます。

検定盤に対してリレー別売、1面のみ盤の底板を省略した練習盤で技能検定試験の学習ができます。

この1台で、課題1・2に対応した練習ができます。

各社の35mmDINレール対応のプログラマブルコントローラが搭載できます。

●商品一覧（関連品含む）

形式	内容	標準価格（税込み）
K96-CS3	電気系保全作業 練習盤	¥82,500
MY4-STD DC24	K96-CS3用良品リレー(1個)	¥1,980
H3Y-4 DC24 10S	K96-CS3用良品タイマ(1個)	¥5,720
OTS-KHRY	不具合リレーセット5種類1セット	¥31,900
OTS-KHT	不具合タイマセット5種類1セット	¥41,800
CP2E-E14DR-A	プログラマブルコントローラ I/O 14点 (外部供給電源なし・プログラム容量4Kステップ)	¥29,150
CP1L-L14DR-A	プログラマブルコントローラ I/O 14点 (外部供給電源あり・プログラム容量5Kステップ)	¥41,250
CXONE-AL01D-V4	CX-One FA統合ツールパッケージ	¥302,500
CXONE-LT01D-V4	CX-One LITE マイクロPLC用FA統合ツールパッケージ	¥119,900

※良品リレー(MY4-STD DC24)は、不具合リレーと同等の外観・形状で、コイルテープは白色です。
良品タイマ(H3Y-4 DC24 10S)は、不具合タイマと同等の外観・形状です。
実技試験の練習用にご使用ください。
通常のリレー/タイマとしてもご使用いただけます。

※CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールから、マイクロPLCアプリケーションに必要なツールのみを選定したパッケージです。

●K96-CS3とK96-CS1との主な違い

K96-CS1は盤が2面と良品リレー4個、タイマ4個、不具合リレーセット・タイマセットで構成されております。

K96-CS3は盤が1面のみで構成されており、また、底板を省略した簡易タイプです。

● 構成



● 商品仕様

商品名	電気系保全作業 練習盤
形式	K96-CS3
定格電圧	AC100V ± 10% 50 / 60Hz
制御電源	DC24V
外形寸法	H101 x W350 x D330mm
質量	約2.9kg
セット内容	4C接点リレー用ソケット 4個 4C接点タイマ用ソケット 4個 押しボタンスイッチ 4個 表示ランプ 4個配線用端子台 2台 直流電源出力端子台 1台 サーキットプロテクター 1台 スイッチングパワーサプライ 1個 取扱説明書

当社のホームページ（<https://store.fa.omron.co.jp/utility/acceptance.html>）にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
- 本誌に記載の商品（本商品）は、学習および教育向けの専用品として設計製造されています。従いまして、学習および教育以外の用途での使用は意図しておらず、お客様が商品を学習および教育以外の用途に使用される際には、当社は本商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品は日本国内専用商品です。本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。

ご注文方法について



電話からの
ご注文



0120-024-324

（平日9:00～12:00 13:00～18:00）



WEBからの
ご注文

<https://store.fa.omron.co.jp/>

オムロン エフエースストア 株式会社

<https://store.fa.omron.co.jp/>



0120-024-324

営業時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00

OFS-003L

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

2026年7月現在