

シーケンス制御作業盤

KENTEI-PLC



実技試験に則した練習を検定会場と同等品で練習できます。

各社のプログラマブルコントローラ(PLC)に共通して使用できる作業盤です。

●商品一覧（関連品含む）


| 形式 | 内容 | 標準価格（税込み） |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| KENTEI-PLC | シーケンス制御作業盤 | ¥165,000 |
| KENTEI-CABLE1 | 専用ケーブル（裏面参照） | ¥18,700 |
| CP2E-E20DR-A | 3級におすすめ プログラマブルコントローラ I/O 20点 | ¥35,200 |
| CP2E-E40DR-A | 2級・1級におすすめ プログラマブルコントローラ I/O 40点 | ¥60,500 |
| CXONE-AL01D-V4 | CX-One FA統合ツールパッケージ | ¥275,000 |
| CXONE-LT01D-V4 | CX-One Lite マイクロPLC用FA統合ツールパッケージ | ¥108,900 |

※CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールから、マイクロPLCアプリケーションに必要なツールのみを選定したパッケージです。


●商品仕様

| 仕様（シーケンス制御作業盤：KENTEI-PLC） | |
|---------------------------|---|
| 定格電圧 | AC100V ± 10% 50 / 60Hz |
| 制御電源 | DC24V |
| 消費電力 | 200VA |
| 外形寸法 | H145 x W300 x D330mm |
| 質量 | 約5.8kg |
| 付属品 | 予備ヒューズ（2A）、予備ワークブロック用ビス 4個 |
| セット内容 | モーター付コンベア、検出用マイクロスイッチ、コンベア駆動用リレー、押しボタンスイッチ、LED表示器、デジタルスイッチ、切替スイッチ、表示ランプ、スイッチングパワーサプライ（DC24V）、配線用端子台、取扱説明書など |


● 構成



● ワークブロック (外形寸法図)



● 専用ケーブル KENTEI-CABLE1



検定会場にも持ち込み可能
40本/セット (1本は約1m)
ケーブル両端はY端子付でマークチューブ加工

【マークチューブ印字】

- 1.~16. 入力用
- 20.~33. 出力用
- +1.~2. 電源用 (+)
- 1.~2. 電源用 (-)
- SP1.~6. その他

当社のホームページ (<https://store.fa.omron.co.jp/utility/acceptance.html>) にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
- 本誌に記載の商品(本商品)は、学習および教育向けの専用用品として設計製造されています。従いまして、学習および教育以外の用途での使用は意図しておらず、お客様が商品を学習および教育以外の用途に使用される際には、当社は本商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品は日本国内専用商品です。本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

ご注文方法について



フリー通話 0120-024-324
(平日9:00~12:00 13:00~18:00)



<https://store.fa.omron.co.jp/>

オムロン エフェースタ 株式会社

<https://store.fa.omron.co.jp/>

フリー通話 0120-024-324

営業時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00

OFS-005L

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

2026年5月現在